

Garant**Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°, Ancho de llave: 14X15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Longitud total L	190 mm
Altura máxima del anillo h ₂	9,4 mm
Anchura de llave ₂	15 mm
Ø máximo de anillo D2	32,6 mm
Altura máxima del anillo h ₁	9,4 mm
Ø máximo de anillo D1	28,3 mm
Anchura de llave ₁	14 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	5
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave