

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca, pulgada, Ancho de llave: 3/4pul****Datos de pedido**

Número de pedido	614825 3/4
GTIN	4045197331281
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Longitud llave L	250 mm
Ancho de llave	3/4 pul
Altura de boca h <sub>1</sub>	8,5 mm
Ø anillo D	34,5 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	11,5 mm
Anchura de boca b	40,3 mm
Medidas anchos de llave	anglosajona
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado

Tipo de producto

Llave