

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 16
GTIN	4045197218810
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Anchura de boca b	34 mm
Ø anillo D	30,3 mm
Altura de boca h ₁	7,1 mm
Longitud llave L	216 mm
Altura del anillo h ₂	10,6 mm
Ancho de llave	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave