

Garant**Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable reversible, acodada 15°, Cantidad de llaves: 5**

Datos de pedido

Número de pedido	614830 5
GTIN	4045197218858
Clase de artículo	61B

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614820 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.º 614835 / 614836.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	5
Ancho de llave	8 mm
Ancho de llave	10 mm
Ancho de llave	13 mm

Ancho de llave	16 mm
Ancho de llave	17 mm
Posición anillo	15 grados
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Embalaje	Estuche enrollable
Medidas anchos de llave	métrico
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	sí
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 13 mm	614820 13
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614820 10
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 16 mm	614820 16
Estuche enrollable Cantidad de compartimentos 5	614835 5
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 17 mm	614820 17
Llave de boca / llave estrella de carracareversible, acodada 15° Ancho de llave 8 mm	614820 8