



Adaptador para llave estrella de carraca, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	614850 1
GTIN	4045197235800
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal con bola elástica o pieza de presión para la fijación en llaves de estrella. Cuadrado exterior según DIN 3120 con expulsor para el alojamiento de insertos de llave de vaso.

Ventaja:

Con el adaptador, una llave estrella de carraca con SW 10, 13 o 19 se convierte en carraca.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Llaves estrella de carraca n.º 614800 – 614820, 614845 y 614870 – 614875 de cada ancho de llave 10.

Asiento SW: 10 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Descripción técnica

Asiento SW	10 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Adaptador cuadrangular

Accesorios

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa con cabezal basculante Cantidad de llaves 5	614814 5
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 4	614810 4
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614800 10
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 10 mm	614870 10
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa modelo corto Cantidad de llaves 5	614818 5
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 5	614810 5
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa modelo corto Cantidad de llaves 10	614818 10
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 10	614810 10
Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614875 10
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa con cabezal basculante Cantidad de llaves 10	614814 10
Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante Ancho de llave 10 mm	614812 10
Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto Ancho de llave 10 mm	614816 10
Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° Ancho de llave 10X11 mm	614845 10X11
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm	614820 10