



Juego de llaves de boca/llaves estrella de carraca JOKER 6000, Cantidad de llaves: 4



Datos de pedido

Número de pedido	614880 4
GTIN	4013288164407
Clase de artículo	63F

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

Suministro:

1 llave n.º 614870: Tam. 10; 13; 17; 19

Descripción técnica

Cantidad de llaves	4
Ancho de llave	10 mm
Ancho de llave	13 mm
Ancho de llave	17 mm

Ancho de llave	19 mm
Quality Dress	6000 Joker 4 juego 1
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados
Material	Acero al cromo molibdeno
Superficie	mate cromado
Embalaje	Bolsillo plegable
Medidas anchos de llave	métrico
Tope final lado boca	sí
Función de soporte lado boca con cabezal basculante	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 17 mm	614870 17
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 10 mm	614870 10
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 19 mm	614870 19
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 13 mm	614870 13