

**Garant****Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15°, Ancho de llave: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614820 10
GTIN	4045197218759
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Altura de boca $h_1$	5,2 mm
Longitud llave L	160 mm
Altura del anillo $h_2$	7,7 mm
Ø anillo D	20,8 mm
Ancho de llave	10 mm
Anchura de boca b	22 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1	614850 1
---	----------