



## Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000, Ancho de llave: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614870 12
GTIN	4013288212603
Clase de artículo	63F

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella estable de dientes finos (80 dientes), con ángulo de ajuste especialmente pequeño de 4,5°.

El lado de la boca, con perfil hexagonal doble y placa metálica templada intercambiable, cumple una función de soporte y sirve de tope final, evita deslizamientos y permite un ángulo de recuperación pequeño.

#### Material:

Acero al cromo-molibdeno, cromado mate.

### Descripción técnica

Ø anillo D	25 mm
Anchura de boca b	26,3 mm
Altura del anillo h <sub>2</sub>	8,5 mm
Altura de boca h <sub>1</sub>	6,6 mm
Ancho de llave	12 mm
Longitud llave L	170,7 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Quality Dress	6000 Joker
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	80
Ángulo de ajuste	4,5 grados

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	acero al cromo-molibdeno
Superficie	mate cromado
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave