



Adaptador para llave estrella de carraca, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	614850 3
GTIN	4045197235824
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal con bola elástica o pieza de presión para la fijación en llaves de estrella. Cuadrado exterior según DIN 3120 con expulsor para el alojamiento de insertos de llave de vaso.

Ventaja:

Con el adaptador, una llave estrella de carraca con SW 10, 13 o 19 se convierte en carraca.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Llaves estrella de carraca n.º 614800 – 614820, 614845 y 614870 – 614875 de cada ancho de llave 19.

Asiento SW: 19 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Descripción técnica

Asiento SW	19 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Adaptador cuadrangular

Accesorios

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 10	614810 10
Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto Ancho de llave 19 mm	614816 19
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 4	614810 4
Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° Ancho de llave 17X19 mm	614845 17X19
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa Cantidad de llaves 5	614810 5
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 19 mm	614800 19
Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° Ancho de llave 19 mm	614875 19
Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante Ancho de llave 19 mm	614812 19
Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° Ancho de llave 19 mm	614820 19
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa con cabezal basculante Cantidad de llaves 10	614814 10
Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 19 mm	614870 19
Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa modelo corto Cantidad de llaves 10	614818 10