

**Garant****Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°, Ancho de llave: 8X9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $l_1$	8 mm
Longitud total L	128 mm
Altura máxima del anillo $h_2$	7,4 mm
Altura máxima del anillo $h_1$	7,4 mm
Anchura de llave $l_2$	9 mm
Ø máximo de anillo D2	21,5 mm
Ø máximo de anillo D1	18,2 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	5
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave