



Adaptador para llave estrella de carraca, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	614850 4
GTIN	4045197235831
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal con bola elástica o pieza de presión para la fijación en llaves de estrella. Hexágono interior según DIN 3126 D 6,3 para el asiento de puntas.

Ventaja:

Con el adaptador, una llave estrella de carraca con SW 10, 13 o 19 se convierte en carraca.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para :

Llaves estrella de carraca n.º 614800 – 614820, 614843 – 614845 y 614870 – 614875 de cada ancho de llave 10.

Asiento SW: 10 mm

Hexágono de accionamiento: D 6,3 mm

Descripción técnica

Asiento SW	10 mm
Hexágono de accionamiento	D 6,3 mm
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Tipo de producto	Adaptador cuadrangular

Accesorios

Llave estrella de carraca de dos bocas Anchos de llave 10X12 mm	614843 10X12
---	--------------