

**Garant****Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15°, Ancho de llave: 10X11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjado en estampa, con carracas de estrella estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, cromado mate.

**Descripción técnica**

Ø máximo de anillo D2	23,1 mm
Ø máximo de anillo D1	21,5 mm
Anchura de llave $l_1$	10 mm
Altura máxima del anillo $h_2$	8,2 mm
Anchura de llave $l_2$	11 mm
Altura máxima del anillo $h_1$	7,6 mm
Longitud total L	150 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Número de dientes	5
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	mate cromado
Tipo de producto	Llave

---

## Accesorios

Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1	614850 1
---	----------