



## Vaso de seis caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 25mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 642200 25     |
| GTIN              | 4018754005970 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabada redondeada. Perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 642229

### Descripción técnica

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ancho de llave   | 25 mm   |
| Ø lado de salida | 33,2 mm |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Longitud                  | 42 mm                          |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul                        |
| Norma                     | DIN 3124                       |
| Perfil de salida          | Llave de vaso de 6 caras       |
| Material                  | Acero de alto rendimiento HPQ® |
| Superficie                | cromado sobre níquel           |
| con perfil AS-Drive       | sí                             |
| Tipo de producto          | Vaso                           |