

PUK®**Sierra "PUK" con hoja universal (310) Mango regulable****Datos de pedido**

Número de pedido	581200
GTIN	4010124300302
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Pequeño y manejable, buen rendimiento de corte.

Con mango de madera regulable, barnizado de color natural. Se puede fijar en cualquier punto del arco. Arco de acero cuadrado macizo, niquelado.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Suministro:

Incluye **hoja de sierra universal** para metal, aluminio, madera y plástico. Longitud de la hoja 150 mm.

Descripción técnica

Longitud total	310 mm
Longitud hoja	150 mm
Posición mango regulable	sí
Hoja de sierra montada	Hoja de sierra universal
Tipo de producto	Sierra curva

Accesorios

Juego hojas de sierra 12 unidades "PUK" madera (313)14
dientes / pulg.

581260

Juego hojas de sierra 12 unidades para sierra "PUK" metal
(312)32 dientes / pulg.

581250

Juego hojas de sierra 12 unidades "PUK" universal (310)25
dientes / pulg.

581270