

PUK®**Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango fijo****Datos de pedido**

Número de pedido	581220
GTIN	4010124305307
Clase de artículo	58Z

Descripción**Ejecución:**

Pequeño y manejable, buen rendimiento de corte.

Con mango de madera fijo, barnizado de color rojo. Arco de acero redondo bronceado.

La sierra de arco con su llamativo arco de sierra se caracteriza por las hojas de sierra sujetas en el arco en forma de U. La limitación de la profundidad de corte de las sierras de arco manuales representa la distancia hasta el arco. Con esta forma de asiento se pueden utilizar hojas de sierra especialmente delgadas, que podrían doblarse en otras formas de sierra en caso de un movimiento de corte por ambos lados que no represente una tracción. Gracias a las delgadas hojas de sierra manual se reduce el trabajo de arranque de viruta debido al reducido ancho de corte que se ha de mecanizar. De este modo, este tipo de sierra representa el estándar clásico en las sierras manuales en el procesamiento de metales.

Suministro:

Incluye **hoja de sierra universal** para metal, aluminio, madera y plástico. Longitud de la hoja 150 mm.

Longitud hoja: 150 mm

Longitud total: 290 mm

Descripción técnica

Longitud total	290 mm
Longitud hoja	150 mm
Posición mango regulable	no
Hoja de sierra montada	Hoja de sierra universal
Tipo de producto	Sierra curva

Accesorios

Juego hojas de sierra 12 unidades "PUK" universal (310)25
dientes / pulg.

581270

Juego hojas de sierra 12 unidades "PUK" metal (312)32
dientes / pulg.

581250

Juego hojas de sierra 12 unidades "PUK" madera (313)14
dientes / pulg.

581260