



Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 10ZOLL



Datos de pedido

Número de pedido	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 pulgadas

Descripción técnica

Cantidad de llaves	10
Medidas anchos de llave	anglosajona
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave