

**Garant****Hoja de sierra de mano, de un lado Bimetal progresivo****Datos de pedido**

Número de pedido	582500
GTIN	4045197699183
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

**Hoja de sierra de alto rendimiento** con capacidad de corte y duración máximas. De **bimetal** = dientes de HSS, templados, dorsos de acero para muelles de alta flexibilidad. **Irrompible:**

**¡Seguridad en el puesto de trabajo!**

De **bimetal**, con **dentado progresivo de 32 – 24 – 18 dientes**. Fácil inicio del serrado, sin flotamiento en material delgado (32 dientes), alto rendimiento de arranque de viruta gracias al paso de dientes grueso (18 dientes), **uso universal** con duración y rentabilidad muy altas.

Dimensiones: 300 × 13 × 0,65 mm.

**Nota:**

Encontrará hojas de sierra mecánica en n.º 171000 / 171150.

Longitud hoja: 300 mm

Dientes por pulgada: 32 – 24 – 18

**Descripción técnica**

Dientes por pulgada	32 – 24 – 18
Grosor de la hoja	0,65 mm
Longitud hoja	300 mm
Altura de la hoja	13 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra curvada