

Garant**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 16X17 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615700 16X17
GTIN	4045197160690
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lados de la estrella con perfil **AS-Drive**.

Ventaja:

Perfil **AS-Drive**:

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Todas las llaves estrella doble GARANT y STAHLWILLE acodado profundo están equipadas con este perfil, reconocible por el distintivo **AS Drive**.

Longitud llave L: 255 mm

Ø de anillo máximo D₁ máx.: 25 mm

Ø de anillo máximo D₂ máx.: 27 mm

Descripción técnica

Longitud llave L	255 mm
------------------	--------

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	25 mm
Anchura de llave ₂	17 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	27 mm
Anchura de llave ₁	16 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Tipo de producto	Llave