



## Sierra de tracción con afilado en cruz, mango fijo con dentado por los dos lados



### Datos de pedido

Número de pedido	581750
GTIN	7311518285586
Clase de artículo	58Z

### Descripción

**Ejecución:**

Con afilado en cruz filo por los dos lados, grosor de hoja de sólo 0,5 mm.

**Aplicación:**

Para cortes finos (17 dientes por pulgada) y cortes medianamente bastos (progresiva 6 – 8,5 dientes por pulgada), cortes a nivel en todas las maderas.

### Descripción técnica

Modelo diente	Afilado en cruz
Dientes por pulgada	6 – 8,5 / 17
Grosor de la hoja	0,5 mm
Longitud hoja	240 mm
Tipo de producto	Sierra tracción