



## Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 13



### Datos de pedido

Número de pedido	615500 13
GTIN	4018754058464
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

#### Suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.º 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	13
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 14X15 mm	615000 14X15
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 30X34 mm	615000 30X34
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 10X11 mm	615000 10X11
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 18X19 mm	615000 18X19
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 6X7 mm	615000 6X7
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 27X32 mm	615000 27X32
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 20X22 mm	615000 20X22
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 16X17 mm	615000 16X17
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 24X26 mm	615000 24X26
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 8X9 mm	615000 8X9
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 12X13 mm	615000 12X13
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 36X41 mm	615000 36X41
Llave estrella de dos bocas, acodado profundo Ancho de llave 21X23 mm	615000 21X23