



Vaso para bujías de 12 caras, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	642450 16
GTIN	4018754005741
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Con inserto de goma para sostener la bujía.

Estructura de fibras óptima gracias al procedimiento de forja especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite sin tensiones ni deformaciones; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ancho de llave	5/8 pul
Ancho de llave	16 mm
Ø lado de salida	22,4 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Longitud	83 mm
Mecanismo de sujeción para bujías	Soporte de goma
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Material	Acero aleado al cromo

Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Vaso