



Juego de llaves acodadas hexagonales cromadas, Número de destornilladores: 5



Datos de pedido

Número de pedido	626040 5
GTIN	7610733085538
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitudes de los brazos optimizadas. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, cantos ligeramente matados.

Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 destornillador acodado de cada tamaño n.º 626030, cromado (tam. 0,7 y 0,9 pavonado): Tam. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2

Descripción técnica

Número de destornilladores	5
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	cromado
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8	626250 8
--	----------

Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 0,9 mm	626030 0,9
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 0,7 mm	626030 0,7
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 1,5 mm	626030 1,5
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 1,3 mm	626030 1,3
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 2 mm	626030 2