



## Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 4mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626030 4
GTIN	7610733087549
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.  
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

### Descripción técnica

Longitud de los lados	84×26 mm
Superficie	cromado
Hexágono	4 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------