



## Vaso de 12 caras largo, 1/2 pulgada, Ancho de llave: 21mm



### Datos de pedido

Número de pedido	642500 21
GTIN	4018754005642
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados interiores de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y sin oscilaciones en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Sin deslizamiento en el borde del tornillo; las cabezas de tornillo y las tuercas quedan protegidas. Templado en baño de aceite libre de tensiones y resbalamiento; en consecuencia, precisión de ajuste exacta. Superficie con acabada redondeada. Hexagonal doble con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 3124-L**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 642529

### Descripción técnica

Longitud	83 mm
Ancho de llave	21 mm
Ø lado de salida	28,7 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul

Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3710
Norma	DIN EN 3709
Norma	ISO 2725-1
Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso