



## Juego de llaves acodadas hexagonales cromadas, Número de destornilladores: 7



### Datos de pedido

Número de pedido	626040 7
GTIN	7610733085545
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitudes de los brazos optimizadas. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, cantos ligeramente matados.

#### Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 destornillador acodado de cada tamaño n.º 626030, cromado (tam. 0,7 y 0,9 pavonado): Tam. 0,9; 1,30; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

### Descripción técnica

Número de destornilladores	7
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	cromado
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 1,5 mm	626030 1,5
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 3 mm	626030 3
Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8	626250 8
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 0,9 mm	626030 0,9
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 2,5 mm	626030 2,5
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 1,3 mm	626030 1,3
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 4 mm	626030 4
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 2 mm	626030 2