

**Garant****Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo grueso, Ø hoja D: 250mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	584015 250
GTIN	4045197220707
Clase de artículo	51S

## Descripción

### Ejecución:

**Refrentadas de metal duro**, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafileados frecuentes.

### Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo LWZ para cortes longitudinales y transversales en todas las **maderas naturales y todos los tableros de materias derivadas de la madera**.

### Nota:

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

## Descripción técnica

Ø de perforación	30 mm
Cantidad de dientes	24
Ø hoja D	250 mm
Anchura de corte B	3,2 mm

Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular