



Juego de llaves acodadas hexagonales cromadas, Número de destornilladores: 9



Datos de pedido

Número de pedido	626040 9
GTIN	7610733085347
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitudes de los brazos optimizadas. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, cantos ligeramente matados.

Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 destornillador acodado de cada tamaño n.º 626030, cromado (tam. 0,7 y 0,9 pavonado): Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Descripción técnica

Número de destornilladores	9
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Superficie	cromado
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 7 mm	626030 7
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 4 mm	626030 4
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 3 mm	626030 3
Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 11	626250 11
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 5 mm	626030 5
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 6 mm	626030 6
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 2,5 mm	626030 2,5
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 2 mm	626030 2
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 8 mm	626030 8
Llaves acodadas hexagonalescromadas Hexágono 1,5 mm	626030 1,5