



Juego de llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 9



Datos de pedido

Número de pedido	626050 9
GTIN	7610733085446
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitudes de los brazos optimizadas. Aleación especial PB Swiss Tools, niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa "Rainbow".

Suministro:

Almacenamiento en: Soporte de plástico

1 destornillador acodado de cada tamaño, n.º 626034, con recubrimiento de polvo: Tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Descripción técnica

Número de destornilladores	9
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 2,5 mm	626034 2,5
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 2 mm	626034 2
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 1,5 mm	626034 1,5
Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 11	626250 11
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 6 mm	626034 6
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 4 mm	626034 4
Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 10 mm	626034 10
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 8 mm	626034 8
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 3 mm	626034 3
Llaves acodadas hexagonalescon recubrimiento de polvo Hexágono 5 mm	626034 5