

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo medio, Ø hoja D: 400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584035 400
GTIN	4045197220806
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo UW para **tableros de madera, chapados o revestidos de plástico por un lado**, chapa en paquetes longitudinales, papel duro y tejido duro.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø hoja D	400 mm
Ø de perforación	30 mm
Cantidad de dientes	60
Anchura de corte B	3,5 mm

Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular