

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, Ø hoja D: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584075 300
GTIN	4045197220905
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** de alta duración, silenciosa, **insensible a los clavos**. Para **todas las clases de madera** y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	48
Ø hoja D	300 mm

Ø de perforación	30 mm
Anchura de corte B	3,2 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular