

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo grueso, Ø hoja D: 350mm**

Datos de pedido

Número de pedido	584015 350
GTIN	4045197220738
Clase de artículo	51S

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo LWZ para cortes longitudinales y transversales en todas las **maderas naturales y todos los tableros de materias derivadas de la madera**.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø hoja D	350 mm
Ø de perforación	30 mm
Cantidad de dientes	32
Anchura de corte B	3,5 mm

Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular