



Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo, Hexágono: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	626034 4
GTIN	7610733200795
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Descripción técnica

Superficie	con recubrimiento de polvo
Longitud de los lados	84×26 mm
Hexágono	4 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------