

**Garant****Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, Ø hoja D: 350mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584075 350
GTIN	4045197220912
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

**Refrentadas de metal duro**, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

**Aplicación:**

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** de alta duración, silenciosa, **insensible a los clavos**. Para **todas las clases de madera** y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

**Nota:**

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

**Descripción técnica**

Ø de perforación	30 mm
Ø hoja D	350 mm

Cantidad de dientes	54
Anchura de corte B	3,2 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular