

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo fino, Ø hoja D: 250mm**

Datos de pedido

Número de pedido	584055 250
GTIN	4045197220820
Clase de artículo	51S

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo KW para tableros de madera, materiales chapados de madera noble y

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	60
Ø de perforación	30 mm
Ø hoja D	250 mm
Anchura de corte B	3,2 mm

Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/9/46 y 2/10/60 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular