



Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 1,5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 626030 1,5 |
| GTIN | 7610733087501 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descripción técnica

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Superficie | cromado |
| Longitud de los lados | 52×16 mm |
| Hexágono | 1,5 mm |
| Material | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Tipo de producto | Destornilladores |

Accesorios

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9 | 627255 9 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|