



## Llaves acodadas hexagonales con recubrimiento de polvo, Hexágono: 5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	626034 5
GTIN	7610733200801
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

### Descripción técnica

Superficie	con recubrimiento de polvo
Longitud de los lados	95x30 mm
Hexágono	5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores

### Accesorios

Soporte de plástico para llave acodada de 6 caras Cantidad de alojamientos 9	627255 9
--	----------