



Llaves acodadas hexagonales cromadas, Hexágono: 14mm



Datos de pedido

Número de pedido	626030 14
GTIN	7610733002948
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; longitud de los lados optimizada. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.
Superficie cromada y niquelada (tam. 0,7 y 0,9 pavonados).

Descripción técnica

Superficie	cromado
Longitud de los lados	174x59 mm
Hexágono	14 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores