

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo medio, Ø hoja D: 216mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584035 216
GTIN	4045197220752
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes. Con ángulo de desprendimiento negativo.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Tipo UW para **tableros de madera, chapados o revestidos de plástico por un lado**, chapa en paquetes longitudinales, papel duro y tejido duro.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø hoja D	216 mm
Cantidad de dientes	48
Ø de perforación	30 mm

Anchura de corte B	2,8 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular