

**Garant**

**Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal, Ø hoja D: 160mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	584095 160
GTIN	4045197220929
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

**Refrentadas de metal duro**, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes. **Con taladro de asiento Ø 20 mm.**

**Aplicación:**

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** para cortar los **materiales más diversos**, tales como **pletinas y ángulos de hierro**, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta Ø 250 mm, diente alterno con bisel a partir de Ø 300 mm.

**Nota:**

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

**Descripción técnica**

Ø de perforación	20 mm
Ø hoja D	160 mm

Cantidad de dientes	42
Anchura de corte B	2 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/6/32 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular