

Garant

Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal, Ø hoja D: 216mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	584095 216
GTIN	4045197220943
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** para cortar los **materiales más diversos**, tales como **pletinas y ángulos de hierro**, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta Ø 250 mm, diente alterno con bisel a partir de Ø 300 mm.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Cantidad de dientes	54
Ø de perforación	30 mm

Ø hoja D	216 mm
Anchura de corte B	2,2 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular