

Garant

Hoja de sierra circular, metal, diente alternativo con bisel universal, Ø hoja D: 230mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 584095 230 |
| GTIN | 4045197220950 |
| Clase de artículo | 51S |

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** para cortar los **materiales más diversos**, tales como **pletinas y ángulos de hierro**, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta Ø 250 mm, diente alternativo con bisel a partir de Ø 300 mm.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

| | |
|------------------|--------|
| Ø hoja D | 230 mm |
| Ø de perforación | 30 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Cantidad de dientes | 54 |
| Anchura de corte B | 2,2 mm |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |