

**Garant**

**Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal, Ø hoja D: 250mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	584095 250
GTIN	4045197220967
Clase de artículo	51S

**Descripción****Ejecución:**

**Refrentadas de metal duro**, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

**Aplicación:**

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** para cortar los **materiales más diversos**, tales como **pletinas y ángulos de hierro**, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta Ø 250 mm, diente alterno con bisel a partir de Ø 300 mm.

**Nota:**

**Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.**

**Descripción técnica**

Cantidad de dientes	54
Ø de perforación	30 mm

Ø hoja D	250 mm
Anchura de corte B	2,2 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/10/60 y 2/11/63 y 2/12/64 y 2/7/42 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular