

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, Ø hoja D: 210mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584075 210
GTIN	4045197220875
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** de alta duración, silenciosa, **insensible a los clavos**. Para **todas las clases de madera** y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø hoja D	210 mm
Cantidad de dientes	34

Ø de perforación	30 mm
Anchura de corte B	2,8 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular