


Puerta batiente doble acrílo/chapa, anchura 2200 mm, Altura: 2200mm**Datos de pedido**

Número de pedido	994114 2200
GTIN	4260214933815
Clase de artículo	99T

Descripción**Ejecución:**

Sistema variable y de múltiples aplicaciones para la fábrica y el almacén, para el montaje rápido por el mismo usuario de cerramientos, paredes de almacén y tabiques. Gracias al sistema modular, los distintos elementos se pueden combinar según sus deseos individuales. La malla de rejilla plana de 40×40×3,8 mm, sujeta en un perfil de marco de 30 mm, cumple las máximas exigencias de calidad y transparencia. Disponible también en la versión chapa de acero y vidrio acrílico.

Suministro:

Incluye material de fijación (solo en n.º 994130).

Lacado:

A elección **con recubrimiento de polvo gris claro RAL 7035 (pintura estándar)**, azul señal RAL 5005, azul ultramar RAL5002, azul brillante RAL5007, azul genciana RAL5010, azul celeste RAL5012, azul turquesa RAL5018, gris polvo RAL 7037.

Descripción técnica

Anchura	2200 mm
Altura	2200 mm

Tipo de producto

Puerta de rejilla