

Garant**Hoja de sierra circular, madera, diente alternativo universal, Ø hoja D:
230mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584075 230
GTIN	4045197220882
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.

Hoja de sierra circular **universal** de alta duración, silenciosa, **insensible a los clavos**. Para **todas las clases de madera** y materiales problemáticos en el sector de la construcción, también para perfiles de aluminio.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.

Descripción técnica

Ø hoja D	230 mm
Ø de perforación	30 mm

Cantidad de dientes	34
Anchura de corte B	2,8 mm
Agujeros de arrastre número/Ø/distancia al centro	2/7/42 y 2/10/154 mm
Tipo de producto	Hoja de sierra circular