

Ansell**Par de guantes de protección química AlphaTec® 87-108, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 094738 10 |
| GTIN | 10076490443167 |
| Clase de artículo | 04P |

Descripción**Ejecución:**

Guantes de protección de categoría III.

AlphaTec® 87-108. Guante protector de látex de caucho natural. Alta resistencia contra productos químicos basados en agua con buena flexibilidad y elasticidad. Ideales para el mantenimiento de instalaciones y equipamientos pesados. El guante es apropiado para el rayo de arena.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Talla de guante | 10 |
| Serie | AlphaTec® |
| Categoría de protección | Categoría III |
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Contenido | 1 |
| Clase de protección | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Tipo A (AKLMPT) |
| Resistencia a sustancias químicas | AKLMPT |
| EN 388 | 3121B |
| Material | Látex natural |
| Material de base | Látex |
| AQL | 0,65 |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Intervalo de aplicación | Heavy Duty |
| Longitud | 610 mm |
| Espesor | 1,5 mm |
| Color | negro |
| Aplicación | reutilizable |
| Peso | 279 g |
| Clase de protección frente a cortes | B |
| Recubrimiento | Látex natural |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |