

ARIANA**Boquilla de alta presión 1/4 pulgada AG, Longitud de tubo: 1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	084436 1
GTIN	4037728217379
Clase de artículo	08J

Descripción**Ejecución:**

Boquilla de alta presión para hasta 90 bar refrigeración de alta presión, así como intervalo de giro de 70° a 110°. Carcasa de granulado de plástico de alta calidad.

- **Para montar con ahorro de espacio en el sistema de mangueras existente.**
- **Boquilla con giro de 360°.**
- **Disponibles diversas longitudes de tubo.**

Aplicación:

Para la incorporación posterior en el sistema ya existente. Mecanizado rápido en el arranque de viruta con números de revoluciones elevados gracias a la refrigeración de alta presión.

Descripción técnica

Longitud del tubo	1 mm
Ø interior boquilla	2 mm
Rosca de conexión	1/4 pul
Tipo de producto	Sistema de refrigeración

