

## ejendals

### Par de guantes de protección química Tegera® 12930, Talla de los guantes: 10



#### Datos de pedido

Número de pedido	094795 10
GTIN	7392626068377
Clase de artículo	04R

#### Descripción

##### Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.

Tegera® 12930. Guantes de protección química de PVC para trabajos gruesos. Resistentes contra el aceite y la grasa. Granulado en la zona de la mano para una buena protección antideslizante. Especialmente resistente, también para zonas sucias y resbaladizas.

##### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo B (KLMPT)

#### Descripción técnica

Talla de guante	10
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos
Contenido	12

Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipo B (KLMPT)
Resistencia a sustancias químicas	KLMPT
EN 388:2016	4131X
EN 407	X2XXXX
Material	PVC
Material de base	PVC
AQL	0,3
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	300 mm
Color	negro / azul
Aplicación	reutilizable
Calor por contacto hasta	250 °C
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos