

Ansell**Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-128, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094749 7
GTIN	10076490464391
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Guantes de protección de categoría III.

AlphaTec® 58-128. Guantes de protección química con buena movilidad de los dedos. La barrera de la fina capa de nitrilo garantiza una protección de la mano excelente frente al contacto con sustancias irritantes líquidas. La Ansell Grip Technology™ permite un agarre preciso de pequeñas piezas con aceite o mojadas.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	7
Serie	AlphaTec®
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos

Contenido	12
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas	JKLOPT
EN 388	2121A
Material	Nitrilo
Material de base	Nitril
AQL	0,65
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	320 mm
Espesor	0,175 mm
Color	negro / verde
Aplicación	reutilizable
Peso	25,8 g
Clase de protección frente a cortes	A
Recubrimiento	Nitril
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos