

Ansell**Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-270, Talla de los guantes: 7**

Datos de pedido

Número de pedido	094759 7
GTIN	10076490462878
Clase de artículo	04P

Descripción

Ejecución:

Guantes de protección de categoría III.

AlphaTec® 58-270. Guantes de nitrilo para trabajos químicos con una carga desde ligera a semipesada. El recubrimiento de nitrilo doble y sencillo de portador de nailon sin costuras ofrece una sensibilidad de tacto y flexibilidad excelentes. El peso ligero de los guantes consiguen una muy alta comodidad con una protección completo frente al contacto perjudicial de aceites, productos químicos y otros líquidos.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo A (JKLOPT)

Descripción técnica

Talla de guante	7
Serie	AlphaTec®
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos

Categoría de protección	Categoría III
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Clase de protección	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Tipo A (JKLOPT)
Resistencia a sustancias químicas	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
Material	Nitrilo
Material de base	Nitril
AQL	0,65
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	300 mm
Espesor	0,41 mm
Color	negro / verde
Aplicación	reutilizable
Peso	31 g
Clase de protección frente a cortes	A
Recubrimiento	Nitril
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos